



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman UFB
Produkt eller type komponent	Avrettet golv
Gulvtype	Avrettet golv
Form på gulvboks	Firkantet
Festemetode	Cast-in
Materiale	Stål (pre-galvanisert) Aluminium
Antall pr. sett	Sett å 1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20
Lengde	455 mm
Høyde	140 mm
Bredde	455 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,8 cm
Pakke 1 Bredde	47,8 cm
Pakke 1 Vekt	46,4 cm
Package 1 Weight	7,24 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	74,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	126,24 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------