



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Gulvboks
Product type	Tube adapter
Gulvtype	Avrettet gulv Hevet gulv I-hulromgulv
Form på gulvboks	Firkantet Rektangulær
Colour	Gul (NC S 0800-Y20R)
Quantity package 1 / unit	1

Komplementær

Suitable for	Til Ø50 mm slange
Festemetode	Klipeses på
Antall moduler	Uten moduler
Product material	PP (polypropylen)
Lengde	257 mm
Høyde	55 mm
Bredde	40 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,900 cm
Pakke 1 Bredde	22,200 cm
Pakke 1 Vekt	5,500 cm
Package 1 Weight	72,000 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,800 cm
Pakke 2 Bredde	50,200 cm
Pakke 2 Lengde	29,000 cm
Pakke 2 Vekt	766,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	40,400 cm
Pakke 3 Bredde	39,000 cm
Pakke 3 Lengde	57,400 cm
Pakke 3 Vekt	7,510 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------