



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman UFB
Produkt eller type komponent	Installasjon deksel
Gulvtype	Avrettet gulv
Anvendes til	For golv POS-200 for tjeneste post
Materiale	Stålplate (pre-galvanisert)
Antall pr. sett	Sett á 1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20
Lengde	361 mm
Høyde	3 mm
Bredde	361 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,300 cm
Pakke 1 Bredde	36,200 cm
Pakke 1 Vekt	36,200 cm
Package 1 Weight	1,632 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------