



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Gulvboks
Product type	Reduksjonsmuffe
Gulvtype	I-hulromgulv Hevet gulv Avrettet gulv
Form på gulvboks	Rektangulær Firkantet
Colour	Gul (NC S 0800-Y20R)
Quantity package 1 / unit	1

Komplementær

Suitable for	Til Ø16 mm slange
Festemetode	Klipeses på
Antall moduler	Uten moduler
Product material	PP (polypropylen)
Lengde	39 mm
Høyde	16 mm
Bredde	16 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,8 cm
Pakke 1 Bredde	4,9 cm
Pakke 1 Vekt	4,9 cm
Package 1 Weight	10,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,1 cm
Pakke 2 Bredde	16,8 cm
Pakke 2 Lengde	23,7 cm
Pakke 2 Vekt	108,0 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	842,0 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------