



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Gulvboks
Product type	Reduksjonsmuffe
Gulvtype	I-hulromgulv Avrettet gulv Hevet gulv
Form på gulvboks	Rektangulær Firkantet
Colour	Gul (NC S 0800-Y20R)
Quantity package 1 / unit	1

Komplementær

Suitable for	Til Ø32 mm slange
Festemetode	Klipeses på
Antall moduler	Uten moduler
Product material	PP (polypropylen)
Lengde	39 mm
Høyde	32 mm
Bredde	32 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	4,900 cm
Pakke 1 Vekt	4,900 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	860,000 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months