



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman UFB
Produkt eller type komponent	Skjæring mal
Gulvtype	I-hulromgulv Avrettet gulv Hevet gulv
Form på gulvboks	Rund
Anvendes til	UFB-800 gulv
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Materiale	Aluminium (anodisert)
Lengde	271 mm
Høyde	1,5 mm
Bredde	294 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,2 cm
Pakke 1 Bredde	25 cm
Pakke 1 Vekt	29,5 cm
Package 1 Weight	244 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------