



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman UFB
Produkt eller type komponent	Kabel exit
Gulvtype	I-hulromgulv Avrettet gulv Hevet gulv
Form på gulvboks	Firkantet
Anvendes til	UFB-700M golv med sentrum exit UFB-900M golv med sentrum exit
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Materiale	Aluminium (anodisert)
Diameter	96 mm
Høyde	67 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	409 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------