



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman UFB
Produkt eller type komponent	Gulvboks
Installasjonssystem	Gulvboks
Gulvtype	I-hulromgulv Avrettet gulv Hevet gulv
Form på gulvboks	Rektangulær
Applikasjon	Tørt miljø
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Grid Jordledningen Lokk Trim ramme Etasje feste
Materiale	Rustfritt stål
Lengde	322 mm
Høyde	89 mm
Bredde	231 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0634 del 1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,900 cm
Pakke 1 Bredde	23,100 cm
Pakke 1 Vekt	32,200 cm
Package 1 Weight	3,610 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	103,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	260,000 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------