



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TMK
Produkt eller type komponent	Utvendig hjørne
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 10

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	10 x 20 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	55 mm
Høyde	22,5 mm
Bredde	55 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Vekt	2,3 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Bredde	0,029 cm
Pakke 2 Lengde	0,018 cm
Pakke 2 Vekt	88 g
Enhetstype pakke 3	BAG
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	34,1 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	39,8 cm
Pakke 3 Vekt	3,212 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------