



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TIR+
Produkt eller type komponent	Endestrykke
Installasjonssystem	Mater kanal
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	40 x 40 mm
Festemetode	Klippes på
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	16 mm
Høyde	45 mm
Bredde	42 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,4 cm
Pakke 1 Bredde	4,3 cm
Pakke 1 Vekt	4,4 cm
Package 1 Weight	10 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,6 cm
Pakke 2 Bredde	12 cm
Pakke 2 Lengde	17,3 cm
Pakke 2 Vekt	58 g
Enhetstype pakke 3	BB1
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	8,6 cm
Pakke 3 Bredde	16,4 cm
Pakke 3 Lengde	21,2 cm
Pakke 3 Vekt	314 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------