



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Thorsman         |
| Produktnavn                  | Thorsman TIR+    |
| Produkt eller type komponent | Endestykke       |
| Installasjonssystem          | Mater kanal      |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9010) |
| Antall pr. sett              | Sett á 30        |

### Komplementær

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Kanalmaterial    | Plast                              |
| Kanaldimensjoner | 80 x 40 mm                         |
| Festemetode      | Klipeses på                        |
| Materiale        | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ) |
| Lengde           | 16 mm                              |
| Høyde            | 85 mm                              |
| Bredde           | 42 mm                              |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Standarder                 | EN 50085    |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP40        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 3,200 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 4,600 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 8,400 cm |
| Package 1 Weight         | 16,000 g |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                 |
| <b>Logistisk informasjon</b> |                                                                                                                     |
| Opprinnelsesland             | IT                                                                                                                  |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                     |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                           |