



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TIR+
Produkt eller type komponent	Mater kanal
Installasjonssystem	Mater kanal
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	80 x 60 mm
Romoppdeling	Et kammer
Festemetode	Skruemontert DIN standard: forhåndshullet festehull
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2500 mm
Høyde	80 mm
Bredde	60 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	250,000 cm
Package 1 Weight	1984,000 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	107,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	256,000 cm
Pakke 2 Vekt	441,820 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------