




Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman FED
Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	101 x 34 mm
Festemetode	Med skruer
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	220 mm
Høyde	100 mm
Bredde	34 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,8 cm
Pakke 1 Bredde	24,2 cm
Pakke 1 Vekt	25,0 cm
Package 1 Weight	732,0 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------