



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman FED
Produkt eller type komponent	Endestykke
Installasjonssystem	Mater kanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	101 x 34 mm
Festemetode	Med skruer
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	51 mm
Høyde	101 mm
Bredde	34 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,4 cm
Pakke 1 Bredde	7,9 cm
Pakke 1 Vekt	11,1 cm
Package 1 Weight	36,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------