



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman FED
Produkt eller type komponent	Skjøtestykke
Installasjonssystem	Mater kanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kanaldimensjoner	56 x 30 mm 101 x 34 mm 76 x 40 mm 123 x 34 mm 161 x 55 mm
Kanalmaterial	Aluminium
Materiale	Aluminium ubehandlet
Lengde	50 mm
Høyde	4 mm
Bredde	11 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,1 cm
Pakke 1 Bredde	1,1 cm
Pakke 1 Vekt	5,0 cm
Package 1 Weight	6,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	2,4 cm
Pakke 2 Bredde	9,1 cm
Pakke 2 Lengde	9,2 cm
Pakke 2 Vekt	70,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------