



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Hvit (NCS 0402-B91G)
Antall pr. sett	10 m

Komplementær

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	100 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium
Frontåpning	80 mm
Festemetode	Av brak Med skruer
Materiale	Aluminium Pulverlakkert
Sideprofiltype	C-profil
Lengde	2500 mm
Høyde	101 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Direktiver	93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet 73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Standarder	EN 50085-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,200 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	250,000 cm
Package 1 Weight	3,668 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------