



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmateriale	Aluminium
Kanaldimensjoner	161 x 72 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	200 mm
Høyde	161 mm
Bredde	200 mm

Miljø

Direktiver	93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Standarder	EN 50085-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,200 cm
Pakke 1 Bredde	21,600 cm
Pakke 1 Vekt	22,600 cm
Package 1 Weight	926,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	EE
Garantiperiode	
Garanti	18 months