



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	5 m
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Romoppdeling	2 kammer
Kanaldimensjoner	217 x 72 mm
Kanalmateriale	Aluminium
Frontåpning	80 mm
Festemetode	Av brak Med skruer
Materiale	Aluminium Anodisert
Sideprofiltype	C-profil
Lengde	2500 mm
Høyde	217 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Direktiver	73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet 93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Standarder	EN 50085-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	21,6 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	3,17 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	22,4 cm
Pakke 2 Bredde	17,8 cm
Pakke 2 Lengde	252 cm
Pakke 2 Vekt	17,818 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	24

Pakke 3 Høyde	58,8 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	256 cm
Pakke 3 Vekt	234,816 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------