



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman NPT
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Hvit (RAL 9016)
Antall pr. sett	10 m

Komplementær

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Kanalmateriale	Plast
Frontåpning	80 mm
Festemetode	Av brak Med skruer
Materiale	PC/ABS
Sideprofiltype	C-profil
Lengde	2500 mm
Høyde	123 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	250 cm
Pakke 1 Bredde	7,2 cm
Pakke 1 Vekt	12,3 cm
Package 1 Weight	1,061 kg
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,5 cm
Pakke 2 Bredde	16,3 cm
Pakke 2 Lengde	256,1 cm
Pakke 2 Vekt	11,808 kg
Enhetstype pakke 3	P2M
Antall enheter i pakke 3	112
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm

Pakke 3 Lengde	254 cm
Pakke 3 Vekt	306 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------