



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	Utvendig hjørne
Tilgjengelig utstyr	Forside
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	100 x 52 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	200 mm
Høyde	100 mm
Bredde	200 mm

Miljø

Direktiver	93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Standarder	EN 50085-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,0 cm
Pakke 1 Bredde	20,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	21,293 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	99
Pakke 2 Høyde	95,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	2108,007 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------