



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	Bend 90 °
Tilgjengelig utstyr	Forside
Fargetone	Hvit (NCS 0401-Y62R)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	100 x 52 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	200 mm
Høyde	200 mm
Bredde	52 mm

Miljø

Godkjenninger	CE
Standarder	EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998 KEMA 55A : 1984 SS 424 10 02 : 1993
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,8 cm
Pakke 1 Bredde	18,9 cm
Pakke 1 Vekt	31,7 cm
Package 1 Weight	274,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	37,8 cm
Pakke 2 Bredde	34,4 cm
Pakke 2 Lengde	50,2 cm
Pakke 2 Vekt	3,334 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------