



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	T-stykke
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Kanalmaterial	Plast
Sammensetning av enhet	Forside
Fargetone	Hvit (NCS 0401-Y62R)
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Antall pr. sett	Sett á 1
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Lengde	280 mm
Høyde	200 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Standarder	EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998 KEMA 55A : 1984 SS 424 10 02 : 1993 CE
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,800 cm
Pakke 1 Bredde	22,500 cm
Pakke 1 Vekt	31,800 cm
Package 1 Weight	476,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------