



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman FCA
Produkt eller type komponent	Frontdeksel
Kanalmaterial	Aluminium
Montering	Tjenesten carrier med 40 mm foran
Antall pr. sett	Sett á 8

Komplementær

Fargetone	Natural
Festemetode	Klipes på
Materiale	Aluminium Anodisert

Miljø

Lengde	2500 mm
Høyde	40 mm
Bredde	13 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,300 cm
Pakke 1 Bredde	3,900 cm
Pakke 1 Vekt	250,000 cm
Package 1 Weight	622,000 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	440
Pakke 2 Høyde	36,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	256,000 cm
Pakke 2 Vekt	336,040 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months