



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman FCA
Produkt eller type komponent	Frontdeksel
Kanalmaterial	Plast Aluminium
Montering	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Antall pr. sett	Sett á 8
Omgivelsestemperatur drift	-40...60 °C

Komplementær

Fargetone	Hvit (RAL 9016)
Festemetode	Klipes på
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)

Miljø

Lengde	2500 mm
Høyde	80 mm
Bredde	80 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,300 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	250,000 cm
Package 1 Weight	650,000 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	480
Pakke 2 Høyde	48,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	260,000 cm
Pakke 2 Vekt	396,370 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	SE
Garantiperiode	
Garanti	18 months