



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggbrakett
Additional information	Med integreret lamelholder
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium Plast
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm 161 x 72 mm 217 x 72 mm
Festemetode	Med skruer
Materiale	Aluminium
Lengde	43 mm
Høyde	130 mm
Bredde	28 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
-----------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	4,300 cm
Pakke 1 Vekt	12,800 cm
Package 1 Weight	44,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
RECh-regelverk	RECh-erklæring
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months