



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggbrakett
Additional information	Med integreret lamelholder
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kanalmateriale	Plast Aluminium
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm 161 x 72 mm 217 x 72 mm
Festemetode	Med skruer
Materiale	Aluminium
Lengde	131 mm
Høyde	132 mm
Bredde	28 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
-----------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	13,200 cm
Package 1 Weight	182,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	2000
Pakke 2 Høyde	92,600 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	364,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------