



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggbrakett
Additional information	Med løs lamelholder
Antall pr. sett	Sett å 10

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium Plast
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm 161 x 72 mm 217 x 72 mm
Festemetode	Med skruer
Materiale	Aluminium
Lengde	86 mm
Høyde	132 mm
Bredde	28 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
-----------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 cm
Pakke 1 Bredde	8,700 cm
Pakke 1 Vekt	13,400 cm
Package 1 Weight	130,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months