



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Product type	Skive
Antall pr. sett	10 stk.

Komplementær

Serie kompatibilitet	OptiLine 50 Stago
Kanalmateriale	Aluminium Plast
Kanaldimensjoner	80 x 63 mm 100 x 63 mm 140 x 63 mm 140H x 63 mm 120 x 63 mm
Festemetode	Klipeses på
Materiale	PP (polypropylen)
Lengde	38 mm
Høyde	3 mm
Bredde	114 mm

Miljø

Operating temperature	-20...60 °C
-----------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm
Pakke 1 Bredde	3,900 cm
Pakke 1 Vekt	11,300 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	250
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,960 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------