



### Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                     |
| Produktnavn                  | Thorsman MIB                 |
| Produkt eller type komponent | Installasjonsboks            |
| Fargetone                    | Hvit ( NCS 0701-G46Y)        |
| Anvendes til                 | Ledningsnett enhet c/c 71 mm |
| Antall pr. sett              | Sett á 10                    |

### Komplementær

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Festemetode            | Klipses på      |
| Sammensetning av enhet | Strekavlastning |
| Materiale              | PC/ABS          |
| Lengde                 | 142 mm          |
| Høyde                  | 79 mm           |
| Bredde                 | 45 mm           |

### Miljø

|         |      |
|---------|------|
| IP-grad | IP20 |
|---------|------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 4,800 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 14,200 cm  |
| Package 1 Weight         | 60,000 g   |
| Enhetstype pakke 2       | CAR        |
| Antall enheter i pakke 2 | 100        |
| Pakke 2 Høyde            | 40,200 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 39,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 57,600 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 7,372 kg   |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 800        |
| Pakke 3 Høyde            | 75,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 66,920 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|