



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman NPT
Produkt eller type komponent	Frontdeksel
Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Montering	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Antall pr. sett	Sett å 8
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Komplementær

Fargetone	Hvit (RAL 9016)
Materiale	PC/ABS
Standarder	EN 50085

Miljø

IP-grad	IP40
Lengde	2500 mm
Høyde	80 mm
Bredde	13 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	250 cm
Pakke 1 Bredde	1,3 cm
Pakke 1 Vekt	8 cm
Package 1 Weight	218 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	7 cm
Pakke 2 Bredde	9,6 cm
Pakke 2 Lengde	254,6 cm
Pakke 2 Vekt	4,723 kg
Enhetstype pakke 3	P2M
Antall enheter i pakke 3	1300
Pakke 3 Høyde	46 cm
Pakke 3 Bredde	121 cm
Pakke 3 Lengde	260 cm
Pakke 3 Vekt	322 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------