



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TT1
Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Serie kompatibilitet	INKA TEK NPT
Fargetone	Hvit (RAL 9016)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium Plast
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Materiale	PC/ABS
Lengde	145 mm
Høyde	123 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20 brakett IP40 veggmontert

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,3 cm
Pakke 1 Bredde	15,4 cm
Pakke 1 Vekt	18,2 cm
Package 1 Weight	170,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months