



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TT1
Produkt eller type komponent	Skjøtedeksle
Serie kompatibilitet	TEK INKA
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Kanaldimensjoner	100 x 52 mm
Kanalmaterial	Aluminium Plast
Festemetode	Klipes på
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	45 mm
Bredde	52 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	5,500 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,000 cm
Pakke 2 Bredde	5,000 cm
Pakke 2 Lengde	8,000 cm
Pakke 2 Vekt	109,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	1,290 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------