



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TTI
Produkt eller type komponent	Skjøtedeksle
Serie kompatibilitet	NPT INKA TEK
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium Plast
Festemetode	Klipeses på
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	45 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	18,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti

18 months