



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	Støtte stykke
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	161 x 72 mm
Materiale	PC/ABS
Lengde	60 mm
Høyde	18 mm
Bredde	67,2 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	6,5 cm
Package 1 Weight	14,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	4,4 cm
Pakke 2 Bredde	9,9 cm
Pakke 2 Lengde	16,1 cm
Pakke 2 Vekt	62,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------