



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TT1
Produkt eller type komponent	Kabelklips
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	183 x 52 mm 152 x 52 mm 161 x 52 mm 123 x 52 mm 165W x 52 mm 217 x 52 mm 100 x 52 mm
Serie kompatibilitet	INKA TEK TKA
Anvendes til	TTI-KH252 kabel hylle
Festemetode	Klipeses på
Materiale	PA (polyamide)
Lengde	40 mm
Høyde	13 mm
Bredde	25 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,3 cm
Pakke 1 Bredde	2,5 cm
Pakke 1 Vekt	4 cm
Package 1 Weight	1,6 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Bredde	0,02 cm
Pakke 2 Lengde	0,035 cm
Pakke 2 Vekt	80 g
Enhetstype pakke 3	BAG
Antall enheter i pakke 3	1500
Pakke 3 Høyde	15,6 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	39,8 cm
Pakke 3 Vekt	2,818 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------