



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Product type	Lydisolasjon
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Serie kompatibilitet	Stago OptiLine 50
Kanalmateriale	Plast
Kanaldimensjoner	161 x 72 mm 123 x 72 mm 100 x 52 mm
Materiale	Skumgummi
Lengde	350 mm
Høyde	50 mm
Bredde	70 mm

Miljø

Standarder	EN 50085-1: 2005
Operating temperature	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,500 cm
Pakke 1 Bredde	14,000 cm
Pakke 1 Vekt	34,500 cm
Package 1 Weight	248,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	3,130 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	24,520 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------