



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Product type	Ventilasjongitter
Antall pr. sett	16 stk.

Komplementær

Serie kompatibilitet	OptiLine 50
Kanaldimensjoner	120 x 63 mm 140 x 63 mm 140H x 63 mm
Kanalmaterial	Plast Aluminium
Festemetode	Klipses på
Colour	Natural
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	2500 mm
Høyde	20 mm
Bredde	10 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
-----------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Vekt	250,000 cm
Package 1 Weight	300,000 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	880
Pakke 2 Høyde	36,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	256,000 cm
Pakke 2 Vekt	320,640 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------