



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Product type	Skjøting stykke for ventilasjonribbe
Antall pr. sett	8 stk.

Komplementær

Serie kompatibilitet	OptiLine 50
Kanaldimensjoner	140 x 63 mm 120 x 63 mm 140H x 63 mm
Kanalmaterial	Aluminium Plast
Festemetode	Klipses på
Colour	Natural
Materiale	Aluminium ubehandlet
Lengde	100 mm
Høyde	13 mm
Bredde	10 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
-----------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,400 cm
Pakke 1 Vekt	9,900 cm
Package 1 Weight	10,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months