



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Product type	Ribbeholder
Antall pr. sett	10 stk.

Komplementær

Serie kompatibilitet	Stago OptiLine 50
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm 161 x 72 mm
Kanalmaterial	Plast
Festemetode	Klipses på
Colour	Grå (RAL 7030)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	34 mm
Høyde	120 mm
Bredde	15 mm

Miljø

Standarder	EN 50085-1: 2005
Operating temperature	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,500 cm
Pakke 1 Vekt	12,400 cm
Package 1 Weight	20,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months