



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TT1
Produkt eller type komponent	Murforing
Kanaldimensjoner	161 x 72 mm
Kanalmaterial	Plast Aluminium
Anvendes til	Trunking TEK Trunking INKA
Fargetone	Hvit (NCS S 0502-B)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Lengde	142 mm
Høyde	238 mm
Bredde	8 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,900 cm
Pakke 1 Bredde	19,600 cm
Pakke 1 Vekt	38,400 cm
Package 1 Weight	66,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months