



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman DFK
Produkt eller type komponent	Endestykke
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Hvit (NCS 0402-B91G)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	133 x 95 mm
Montasjeplassering	Høyre
Festemetode	Klipeses på
Materiale	Stålplate pulverlakkert
Lengde	119 mm
Høyde	135 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,8 cm
Pakke 1 Bredde	12,2 cm
Pakke 1 Vekt	15,5 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	17,0 cm
Pakke 2 Bredde	23,8 cm
Pakke 2 Lengde	24,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,234 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------