



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TT1
Produkt eller type komponent	Veggramme
Kanaldimensjoner	161 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium Plast
Anvendes til	Trunking TEK Trunking INKA
Fargetone	Hvit (NCS S 0502-B)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Lengde	140 mm
Høyde	240 mm
Bredde	25 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	71,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	600
Pakke 2 Høyde	102,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	66,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months