



Teknisk informasjon

Range	Thorsman
Produktnavn	Thorsman POL
Produkt eller type komponent	Stav
Type av installasjonsstav	En-sidet
Enhetens utseende	Ferdigmontert
Inkludert utstyr	400 mm justerbar takfeste
Fargetone	Hvit (NCS 0402-B91G)
Antall strømuttak	16 x 16 A - uttak - jordet
Antall datauttak	2 x RJ45 6 UTP 2 x RJ45 blend
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Pole / post overflate	Pulverlakkert
Pol fikse modus	Spenning montert
Frontåpning	80 mm
Materiale	Aluminium
Lengde	61 mm
Høyde	2870...3270 mm
Bredde	120 mm
Type lokk	Lukket deksel

Miljø

Standarder	PrEN 50085-2-4 SS 424 10 32 : 1989
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 cm
Pakke 1 Bredde	16,0 cm
Pakke 1 Vekt	229,1 cm
Package 1 Weight	9,78 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	1
Pakke 2 Høyde	15,5 cm
Pakke 2 Bredde	28,5 cm
Pakke 2 Vekt	11,3 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	91,5 cm
Pakke 3 Bredde	114 cm
Pakke 3 Lengde	256 cm
Pakke 3 Vekt	241 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------