



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
Inkludert utstyr	veggstøtte
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Endestykke
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Antall strømuttak	2 x 2P + J med barnevern, sidejord
Posisjon på jordflens	37 ° bakken lug
Tilkopling av utstyr	Plugge inn master- eller slaveuttak
Tilkoblinger	Flatstift for skjøtehylse
Festemetode	Klipeses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	94 mm
Høyde	84 mm
Bredde	39 mm

Miljø

Standarder	IEC 60884-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,100 cm
Pakke 1 Bredde	20,300 cm
Pakke 1 Vekt	12,800 cm
Package 1 Weight	98,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	14,800 cm
Pakke 2 Bredde	40,200 cm
Pakke 2 Lengde	30,400 cm
Pakke 2 Vekt	1,378 kg
Enhetstype pakke 3	P12

Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	112,200 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	131,440 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------