



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Adapter
Fargetone	Hvit

Komplementær

Sammensetning av enhet	Uten deksel
Kompatibilitet	Dobbel slave uttaket CYB-PS
Type konnektor	3 fjærklemmer
Materiale	Polyamide
Lengde	55 mm
Høyde	34 mm
Bredde	59 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,1 cm
Pakke 1 Bredde	7,3 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	26 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,6 cm
Pakke 2 Bredde	10,2 cm
Pakke 2 Lengde	26,2 cm
Pakke 2 Vekt	320 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	1,275 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------