



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
Fargetone	Aluminium metallic
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Strekavlastning Merkelapprute Merkelapp Endestykke
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Antall strømuttak	3 x 2P + J med barnevern, Sidejord
Posisjon på jordflens	37 ° bakken lug
Tilkopling av utstyr	Kombinert med slaveuttak
Tilkoblinger	Skrue
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	142 mm
Høyde	84 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Standarder	IEC 60884-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 cm
Pakke 1 Bredde	9,400 cm
Pakke 1 Vekt	17,000 cm
Package 1 Weight	192,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------