



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	VDI monteringssett
Enhetens utseende	Flat
Fargetone	Aluminium metallic
Antall pr. sett	Sett á 1
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Sammensetning av enhet	Deksel Merkelapp Montageramme Merkelapprute
Monteringsmetode	Veggmontering
Monteringssupport	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Anvendes til	VDI-tilkobling kit
Materiale	PC/ABS
Lengde	84 mm
Høyde	84 mm
Bredde	25 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,9 cm
Pakke 1 Bredde	10,7 cm
Pakke 1 Vekt	15,4 cm
Package 1 Weight	32,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,772 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------