



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	VDI monteringssett
Enhetens utseende	Flat
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett á 1
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Sammensetning av enhet	Merkelapprute Merkelapp Montageramme Deksel
Monteringsmetode	Veggmontering
Monteringssupport	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Anvendes til	Mosaic lav spenning socket
Materiale	PC/ABS
Type overflate	Matt
Lengde	84 mm
Høyde	84 mm
Bredde	25 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 cm
Pakke 1 Bredde	17,100 cm
Pakke 1 Vekt	23,200 cm
Package 1 Weight	40,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months