



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	VDI-tilkobling kit
Enhetens utseende	Vinklet
Tilgjengelig utstyr	Blindplugg Monteringsadapter
Type skjerming	UTP
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Montering	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Antall uttak	1
Tilkoblingstype	RJ45
Kommunikasjonsnettverk kategorie	5e
Produktkompatibilitet	Actassi
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) PC/ABS
Lengde	84 mm
Høyde	84 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,9 cm
Pakke 1 Bredde	13,1 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	58,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	872,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------