



### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Produktspekter               | Thorsman              |
| Produktnavn                  | Thorsman CYB          |
| Produkt eller type komponent | Montasjeramme         |
| Fargetone                    | Hvit ( NCS 0701-G46Y) |
| Antall pr. sett              | Sett á 1              |

### Komplementær

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Monteringssupport | Veggmontert                                      |
| Anvendes til      | CYB-BK3 monteringssett<br>CYB-BK4 monteringssett |
| Antall hull       | 1 hull                                           |
| Festemetode       | Skruemontert                                     |
| Materiale         | ASA                                              |
| Dybde             | 25 mm                                            |
| Lengde            | 84 mm                                            |
| Høyde             | 84 mm                                            |
| Bredde            | 26,5 mm                                          |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C |
|----------------------------|-------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 8,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 29,300 g  |
| Enhetstype pakke 2       | CAR       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,300 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,200 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 41,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 444,000 g |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|